



Muestrear Sedimento

Nuestro instrumental para muestrear
sedimento.



Draga Van Veen SG



Descripción

La Draga Van Veen SG está diseñada para la recogida de muestras de sedimento en agua dulce y salada, de fondos blandos o de dureza media como arena, grava, margas consolidadas o arcilla.

Consiste en dos cucharas conectadas por una bisagra. Durante el descenso, las dos cucharas se mantienen separadas. Al tocar el fondo, se libera el mecanismo de bloqueo y cuando se tira de la línea principal para recuperar la draga, las cucharas se cierran permitiendo la recogida de la muestra.

Durante la recuperación, la draga se mantiene cerrada. Una vez en superficie, antes de abrirla y extraer toda la muestra, la draga dispone de dos ventanas superiores que permiten inspeccionar la muestra u obtener una submuestra.

Está disponible en diferentes tamaños según el volumen de sedimento a muestrear.

Especificaciones técnicas

Diseño	Materiales	Tamaños	Accesorios
<ul style="list-style-type: none"> • Dispone de 2 brazos que permiten abrir y cerrar la draga, e incluye una cadena con amarre para la línea principal. • Incluye mecanismo de bloqueo que se libera al contacto con el fondo, lo que permite que se cierre la draga. • Dispone de ventanas superiores que permiten inspeccionar la muestra o sacar una submuestra (*No disponible en SG-200). • Incluye 4 pesos de plomo diseñados para facilitar la entrada de la draga en el sedimento (*No disponible en SG-200). 	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricada en acero inoxidable AISI 316. • Peso de plomo. 	<ul style="list-style-type: none"> • SG-200: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Volumen 1,4L ✓ Área de muestreo 200cm² ✓ Peso 3kg ✓ Tamaño cerrada* 380x240x155mm • SG-400: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Volumen 5L ✓ Área de muestreo 400cm² ✓ Peso plomo 4x1,2kg ✓ Peso 11kg ✓ 2 ventanas ✓ Tamaño cerrada* 550x340x220mm • SG-1000: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Volumen 15L ✓ Área de muestreo 1000cm² ✓ Peso plomo 4x5kg ✓ Peso 42kg ✓ 4 ventanas ✓ Tamaño cerrada* 870x530x340mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Carrete de mano (Pág.74).

*Tamaño cerrada: alto x ancho x fondo

Referencia	Producto
ABT-SG-200	Draga Van Veen SG-200
ABT-SG-400	Draga Van Veen SG-400
ABT-SG-1000	Draga Van Veen SG-1000

