

Ponar Grab PG



Descripción

La Ponar Grab está diseñada para la recogida de muestras de sedimento en agua dulce y salada, de fondos duros como arena, grava, marga consolidada o arcilla.

Durante el descenso, la draga se mantiene abierta. Al tocar el fondo se libera el mecanismo de bloqueo y cuando se tira de la línea principal para recuperar la draga, esta se cierra permitiendo la recogida de la muestra.

Durante la recuperación, la draga se mantiene cerrada. Dispone de dos ventanas superiores extraíbles que facilitan el uso de diferentes sensores para medir la muestra.

Está disponible en dos tamaños; la Petite Ponar Grab (PPG-15) para muestras superficiales y fácil manejo, o la Standard Ponar Grab (SPG-23) para trabajos de mayor volumen.

Especificaciones técnicas

Diseño	Materiales	Tamaños	Accesorios
<ul style="list-style-type: none"> • Dispone de 2 brazos que permiten abrir y cerrar la draga, estos incluyen grillete de amarre para la línea principal. • Incluye mecanismo de bloqueo que se libera al contacto con el fondo, lo que permite que se cierre la draga. • Los brazos tienen 2 pesos que permiten que la draga penetre fácilmente en el sedimento. Es posible añadir pesos adicionales. • Consta de dos ventanas superiores extraíbles, que facilitan el uso de diferentes sensores para medir la muestra. Las ventanas incluyen malla de inox. 316 de 500 micras, con protección de goma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricada en acero inoxidable AISI 316. • Contiene elementos de goma. 	<ul style="list-style-type: none"> • PPG 15: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Volumen 2,2L ✓ Área de muestreo 225cm² ✓ Peso 9kg ✓ Tamaño abierta* 330x420x160mm • SPG 23: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Volumen 8,2L ✓ Área de muestreo 530cm² ✓ Peso 25kg ✓ Tamaño abierta* 510x650x250mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Peso inox Ponar 1kg. • Ventana extraíble Petite Ponar 500µm. • Ventana extraíble Standard Ponar 500µm. • Carrete de mano (Pág.74).

*Tamaño abierta: alto x ancho x fondo

Referencia	Producto
ABT-PPG-15	Petite Ponar Grab PPG-15
ABT-SPG-23	Standard Ponar Grab SPG-23
ABT-PPG-01	Peso inox Ponar 4x1kg
ABT-PPG-02	Ventana extraíble 500µm x2 Petite Ponar
ABT-SPG-02	Ventana extraíble 500µm x2 Standard Ponar

